

F棟102実験室 BD FACS AriaIIIu 仕様

ワークステーション BO FACS Diva software v8.0.2

レーザー	検出器	例	
405	470/30	CFP/Hoechst	Nozzle
	530/30	FRET	70
488			80
	530/30	GFP/YFP	100
	695/40	PerCP-Cy5.5	
561	488/10	SSC	NDフィルター
			1.0
	582/15	PE	1.5
	610/20	PE-TexasRed	2.0
633	670/14	PE-Cy5	
	780/60	PE-Cy7	ソートブロック
			1.5cc x 4
	660/20	APC	5cc x 4
	730/45	Alexa700	5cc x 2
	780/60	APC-H7	15cc x 2

オプション

自動細胞捕集装置 (ACDU)	あり
エアロゾルマネジメントオプション (AMO)	なし
温度コントロールオプション(TCO)	なし